


HOLEX**Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 40X10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Anchura de los filamentos L ₁	10 mm
Ø del cepillo D ₁	40 mm
Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	9 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm

Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular