

Garant

Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 16T308/50

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2632 16T308/50
GTIN	4067263095781
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,55 - 4 mm
Contenido	260988 HB7020
Velocidad de corte v _c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Cantidad	50
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TCMT 16T308 Clase HB7020

260988 HB7020