

**HOLEX****Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X18mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 574050 80X18  |
| GTIN              | 4067263907039 |
| Clase de artículo | 57H           |

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

**Descripción técnica**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Velocidad de giro máxima                 | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Grosor de las cerdas                     | 0,3 mm                  |
| Anchura de los filamentos L <sub>1</sub> | 13 mm                   |
| Ø del cepillo D <sub>1</sub>             | 80 mm                   |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                | 6 mm                    |
| Longitud de guarnición H <sub>1</sub>    | 20 mm                   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Material dotación | Alambre de acero |
| Trenzado          | ondulado         |
| Tipo de producto  | Cepillo circular |