

Garant

Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 16T304/30

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2632 16T304/30
GTIN	4067263095750
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Contenido	260986 HB7020
Profundidad de corte a_p	0,25 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TC. T 16T304 Clase HB7020

260986 HB7020