

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 160404/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2636 160404/50
GTIN	4067263095880
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	261232 HB7020
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Cantidad	50
Código ISO plaquita de corte	VBMT160404
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VB.. T 160404 Clase HB7020

261232 HB7020