


HOLEX**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HBT020, Tamaño / cantidad: 16T304/50****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | GG2635 16T304/50 |
| GTIN | 4067263095828 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,25 - 4 mm |
| Avance f | 0,2 - 0,3 mm/rev, |
| Contenido | 261018 HBT020 |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 120 - 240 mm/min |
| Cantidad | 50 |
| Clase | HBT020 |
| Rompevirutas | PM |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

Accesorios

TCMT 16T304 Clase HBT020

261018 HBT020