

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBMT, HBT020, Tamaño / cantidad: 160404/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2639 160404/30
GTIN	4067263095934
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 240 mm/min
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Contenido	261257 HBT020
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,5 mm
Cantidad	30
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VBMT 160404 Clase HBT020

261257 HBT020