


HOLEX**Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574150 80X18
GTIN	4067263907091
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	80 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Ø de mango D _s	6 mm
Anchura de los filamentos L ₁	13 mm
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Material dotación	Alambre de acero

Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular