

HOLEX**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HBT130, Tamaño / cantidad: 16T308/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2659 16T308/50
GTIN	4067263096986
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 135 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Contenido	261019 HBT130
Cantidad	50
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TCMT 16T308 Clase HBT130

261019 HBT130