


**HOLEX****Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 70X16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574225 70X16
GTIN	4067263934721
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	15000 min <sup>-1</sup>
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	13 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	70 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	19 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm

Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular