

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBMT, HBT130, Tamaño / cantidad: 160404/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2663 160404/30
GTIN	4067263097075
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 135 mm/min
Contenido	261257 HBT130
Cantidad	30
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VBMT 160404 Clase HBT130

261257 HBT130