

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCMT, HBT130, Tamaño / cantidad: 160408/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2667 160408/50
GTIN	4067263097327
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Contenido	261476 HBT130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 135 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,5 mm
Cantidad	50
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VCMT 160408 Clase HBT130

261476 HBT130