

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 09T304/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2671 09T304/50
GTIN	4067263097761
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,25 - 3,25 mm
Contenido	260150 HB7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 09T304 Clase HB7310

260150 HB7310