

**HOLEX****Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 30X6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574360 30X6
GTIN	4067263934806
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.

**Descripción técnica**

Ø del cepillo D <sub>1</sub>	30 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	6 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	6 mm

Material dotación	Alambre de latón
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular