


Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 120402/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2668 120402/30
GTIN	4067263097532
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,15 - 4,25 mm
Contenido	260156 HU7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Cantidad	30
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CCGT 120402 Clase HU7310

260156 HU7310