

Garant**Plaquita de fresado para roscas interiores 60°, HB7735, Altura de paso: 1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218061 1,5
GTIN	4045197412607
Clase de artículo	21D

Descripción**Ejecución:****Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.**

Dos filos.

Aplicación:**Para rosca interior métrica de 60°** según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.**Nota:**

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).

Avance $f_z = \text{HB 7720 en acero} < 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / diente}$.Avance $f_z = \text{HB 7735 en INOX} > 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / diente}$.**Descripción técnica**

Aplicación interior/exterior	interior
Perfil total	sí
Recubrimiento	TiAlN

Paso de rosca	1,5 mm
Número de filos Z	16
Clase	HB7735
Material de corte	MD
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Tamaño de placa	25 mm
Sentido del corte	derecha e izquierda
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	25 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
GG(G)	adecuado	70 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		

seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado con restricciones