

Garant

Plaquita de tronzar Radio completo, HB7020, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 6/30

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2746 6/30
GTIN	4067263097969
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	30
Profundidad de corte a_p	0,8 - 2,3 mm
Contenido	273735 6
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,04$ mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
--	-----	-------	------------

Acero < 500 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Plaquita de tronzarRadio completo Ancho de tronzado w 6 mm

273735 6