

Garant
Plaquita de fresado para roscas exteriores 60°, MD, Altura de paso: 5,5mm


Datos de pedido

Número de pedido	218073 5,5
GTIN	4045197447562
Clase de artículo	21D

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.

Dos filos.

Aplicación:

Para rosca exterior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6g.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).

Avance $f_z = \text{HB 7720 en acero} < 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / diente}$.

Avance $f_z = \text{HB 7735 en INOX} > 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / diente}$.

Sentido del corte: derecha e izquierda

Tamaño de placa: 41 mm

Descripción técnica

Aplicación interior/exterior	Exterior
Perfil total	sí

Paso de rosca	5,5 mm
Adecuado para rosca	M56; M60
Número de filos Z	7
Clase	HB7720
Material de corte	MD
Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Tamaño de placa	41 mm
Sentido del corte	derecha e izquierda
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	140 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	120 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	80 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	40 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	70 m/min	K

CuZn	adecuado	120 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado	120 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		