




## Tensores autocentrantes, Anchura: 120mm



### Datos de pedido

Número de pedido	363300 120
GTIN	4067263950684
Clase de artículo	30N

### Descripción

#### Ejecución:

- **Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.**
- **Completamente nitrurado por plasma y lado inferior fresado con precisión.**
- **Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.**
- **Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.**
- **Con interfaz de automatización.**
- **Incluye perforaciones para el sistema de posicionamiento LANG, adaptable a GARANT ZeroClamp y EROWA ITS148 (solo n.º 363300 75) mediante placa intermedia.**

#### Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

#### Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 363310 – 363324.

#### Suministro:

Cuerpo de base, husillo, tuercas del husillo.

#### Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050, vaso n.º 642229 12 (para tamaño 75), n.º 642229 13 (para tamaño 120), bridas de sujeción n.º 363081 80 y 361165 CS1, perno de sujeción GARANT n.º 363190, placas adaptadoras n.º 363079, 363080, consola de altura 363085 n.º 363090 (en combinación con n.º 363079), estación de montaje n.º 358595 52/96.

#### Nota:

Las mordazas de contacto adecuadas n.º 363310 - 363324 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza.

## Descripción técnica

Peso	9,5 kg
B	125 mm
Anchura	120 mm
Altura H	65 mm
L	180 mm
Fuerza de apriete máxima	28 kN
Par de apriete máximo	100 Nm
Código de colores	HOLEX ZS 120
Medida de referencia	96 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas