

**Garant****Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 120408/50**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG2676 120408/50
GTIN	4067263098225
Clase de artículo	GGN

## Descripción técnica

Contenido	260766 HU7310
Profundidad de corte $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 mm/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

## Accesorios

SC. T 120408 Clase HU7310

260766 HU7310