Garant

Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 11T302/50



Datos de pedido

Número de pedido	GG2675 11T302/50
GTIN	4067263098102
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a _p	0,15 - 2,75 mm
Velocidad de corte v _c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Contenido	260458 HB7310
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Código ISO plaquita de corte	DCGT11T302
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DC. T 11T302 Clase HB7310

260458 HB7310