

Yale

Elevador hidráulico de pistón JH, Capacidad de carga: 20t



Datos de pedido

Número de pedido	086045 20
GTIN	4025092162777
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta con placa de pie de gran tamaño para una colocación estable, con indicador limitador de presión. Palanca basculante de bomba de marcha suave con ajuste para el control de válvula. Plato de punzón estriado; desenroscable adicionalmente con rosca. **No utilizable horizontalmente.**

Descripción técnica

Altura de construcción mínima	240 mm
Altura de elevación	153 mm
Capacidad de carga máxima	20 t
Tipo de producto	Elevador de carro / elevador mecánico