

**Garant****Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 09T302/50**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG2679 09T302/50
GTIN	4067263098249
Clase de artículo	GGN

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	250 - 600 mm/min
Profundidad de corte $a_p$	0,15 - 3,25 mm
Contenido	260761 HB7310
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

## Accesorios

SCGT 09T302 Clase HB7310

260761 HB7310