

**Garant**

**Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha, Ø intervalo de trabajo: 9-16mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 327470 9-16   |
| GTIN              | 4067263558163 |
| Clase de artículo | 31G           |

**Descripción****Ejecución:**

Platos de arrastre de acero de herramientas de alta aleación, **directamente dentados** con geometría de dientes rectificados definida. De este modo, los radios de los bordes están definidos con precisión para una mayor vida útil y un agarre óptimo.

**Idóneo para:**

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.º 327455, 327465.

**Nota:**

**Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röh m n.º 327601/7611/7641/7651.**

**Descripción técnica**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Ø intervalo de trabajo           | 9 - 16 mm |
| Ø círculo de sujeción A          | 8 mm      |
| Longitud C                       | 38 mm     |
| Ø puntas de centrado adecuadas D | 4 mm      |

Tipo de producto

Arrastrador frontal