

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 110302/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2686 110302/30
GTIN	4067263098577
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,15 - 1,75 mm
Velocidad de corte v _c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Cantidad	30
Contenido	261453 HU7310
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VCGT 110302 Clase HU7310

261453 HU7310