

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 110304/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2689 110304/50
GTIN	4067263098706
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,25 - 1,75 mm
Contenido	261454 HB7310
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Código ISO plaquita de corte	VCGT110304
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VC. T 110304 Clase HB7310

261454 HB7310