

Garant**Fresa de planear / angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215050 80/6
GTIN	4045197132659
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad.

Nota:

Para poder utilizar los **4 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	80 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	SOMT 09T304
Juego tornillo para plaquita reversible	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219810