

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 160402/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2686 160402/30
GTIN	4067263098614
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,15 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Contenido	261457 HU7310
Cantidad	30
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VCGT 160402 Clase HU7310

261457 HU7310