

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 160408/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2686 160408/50
GTIN	4067263098669
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,5 mm
Contenido	261459 HU7310
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VC. T 160408 Clase HU7310

261459 HU7310