

Garant**Fresa para ranuras en T, Mango Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de mango con superficie de apriete y refrigeración interior. Fuerte estrechamiento en la zona activa para permitir la entrada en las rendijas más estrechas. Tratamiento de superficie anticorrosivo.

Aplicación:

Para fresar ranuras y cortes según DIN 650.

Nota:

Trabajar preferiblemente con refrigeración interior para asegurar la evacuación óptima de la viruta. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SP.T 060304
Ø de mango D_s h6	16 mm
Longitud total L_{tot}	82 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Juego tornillo para plaquita reversible	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cuello d_1	13 mm
Longitud de voladizo L_1	31 mm
Ø de corte D_c	25 mm

Altura ranura a _p	11 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Número de plaquitas de corte	4
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de ranuras

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219840