


**Garant****Boca con espigas de posicionamiento, Para anchura de mordazas: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362624 160
GTIN	4067263092193
Clase de artículo	31S

**Descripción****Ejecución:**

- **Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia  $\pm 0,01$  mm).**
- **Montaje fácil en el tornillo de banco.**
- **Introducción mecánica de las espigas.**
- **Manejo de aire acondicionado mediante válvulas de ambos lados.**
- **Ninguna diferencia entre boca fija y móvil.**
- **Presión de aire necesaria de 5,5 bar**

**Aplicación:**

Adaptación rápida a diversos mecanizados.

- **Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición. Se suprime el manejo de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.**

**Idóneo para:**

**ALLMATIC** NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

**BULL** neumático 160, mecánico 160.

**KESEL** ARNO160, CNC160, NCA160.

**RÖHM** RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

**Descripción técnica**

Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco
------------------	----------------------------------

