

Garant**Cabeza de fresa copiadora HPC, Sin revestimiento, Ø D h10: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	210355 10
GTIN	4045197557681
Clase de artículo	21M

Descripción técnica

Ø de corte D	10 mm
Longitud de filo L ₂	7,5 mm
Longitud de cabeza l	13 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	5 mm
Avance f _z para fresado copiado en aluminio que produce virutas cortas	0,08 mm
Tamaño del asiento	10 mm
Longitud libre	13 mm
Número de filos Z	4
Serie	TopCut
Recubrimiento	Sin revestimiento
Clase	HU730
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W

Ángulo de hélice	36 grados
Características ángulo espiral	desigual
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado	0,05 × D en canteado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado	0,5×D en fresas copiadoras
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Refrigeración interior	no
Asiento adecuado	GARANT TopCut
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	530 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	450 m/min	N
CuZn	adecuado con restricciones	320 m/min	N
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

Accesorios

Adaptador insertable para llave dinamométrica Tipo 8X3	219986 8X3
Llave de montaje Tipo 8X3	219987 8X3