

Garant

**Fresa de planear / angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z:
25/2mm**


Datos de pedido

Número de pedido	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad.

Nota:

Para poder utilizar los **4 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	105 mm
Longitud de voladizo L_1	31 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø de mango D_s h6	25 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Plaquita de corte adecuada	SOMT 09T304
Número de filos Z	2
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados

Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219810