



Mordazas de alta presión CN Duo, Tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	360600 125
GTIN	4250364400626
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior rectificadas. **Precisión de emparejamiento 0,02 mm.**

Función:

Se coloca la primera pieza en el **lugar de sujeción I** y se acciona la manivela hasta que las mordazas móviles se apoyen en la pieza, se coloca la segunda pieza en el **lugar de sujeción II** y se sigue accionando la manivela hasta el tope.

Aplicación:

- De aplicación horizontal.
- Sujeción de 2 piezas iguales, diferencias de medidas (± 3 mm).

Suministro:

Incluye 4 garras escalonadas, 1 manivela manual, 4 bridas de sujeción y guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025.

Nota:

- La longitud total L se mantiene invariable (zonas de colisión reducidas).
- Accesorios ver n.º 360530; 360570 y n.º 361400; 361440; 361660 – 361970.
- ¡Sujetar siempre 2 piezas de trabajo!

Descripción técnica

Gama de sujeción d	82 - 171 mm
Serie	Duo

Altura de bocas h_1	40 mm
Tipo	125
Peso	49 kg
Código de colores para los accesorios adecuados	Duo
Altura del cuerpo base $c -0,02$	100 mm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Longitud cuerpo base a	530 mm
Tolerancia ranura de alineación	H7
Gama de sujeción b	0 - 89 mm
Longitud total L	640 mm
Altura de bocas h_2	20 mm
Ranuras de alineación	20H7 mm
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Tope de la pieza de trabajo	360555
Boca escalonadamóvil Para tipo 125	360468 125
Tope de la pieza de trabajo tridimensional Tipo 300	360430 300