

Garant**Cabezal fresar para biselado 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	210390 20
GTIN	4045197523549
Clase de artículo	21M

Descripción técnica

Longitud de cabeza l	25 mm
Longitud de filo L ₂	14,1 mm
Ø de corte D	20 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.} en acero < 900 N/mm ²	8 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Tamaño del asiento	20 mm
Avance f _z en acero < 900 N/mm ²	0,12 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.} en ranuras completas	10
Longitud total L	47,2 mm
Número de filos Z	3
Serie	TopCut
Clase	HB730
Material de corte	MDI
Ángulo de punta del avellanador	90
Norma	Norma de fábrica

Tipo	N
Dirección de aproximación	horizontal
Refrigeración interior	no
Ejecuciones de mangos	GARANT TopCut
Tipo de producto	Fresa con rosca

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	50 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Accesorios

Llave de montaje Tipo 16X5	219987 16X5
Adaptador insertable para llave dinamométrica Tipo 16X5	219986 16X5

