Garant

Fresa de planear / angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad. **Nota:**

Para poder utilizar los **4 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada.**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 9IP.

Descripción técnica

Longitud total L _{tot}	40 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	SOMT 09T304
Ø de corte D _C	63 mm



Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	SÍ
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219810
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP