

Garant**Broca de centrar CN, 142°, Ø Ds: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	231502 20
GTIN	4045197324016
Clase de artículo	21Y

Descripción

Ejecución:
Con mango Weldon.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	231540_TX15 (2,5 Nm)
Longitud total L_{tot}	100 mm
Profundidad de perforación máxima l_1	3 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Longitud del mango h	70 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGT 11T3
Ø máximo taladro d_1	18,5 mm
Tamaño de plaquita	16
Número de filos Z	1
Mango	Mango Weldon
Broca de centrar adecuada para forma de placa	142
Atributo del nombre de producto	142°
Refrigeración interior	no
Ángulo de punta	142 grados

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Tornillo de apriete Torx® Accionamiento TX15

231540 TX15

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500