

Garant**Broca de centrar CN 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	210400 12
GTIN	4045197557544
Clase de artículo	21M

Descripción técnica

Longitud de filo L ₂	6 mm
Longitud de cabeza l	16 mm
Ø de cabezal de corte D	12 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,6 mm/rev,
Tamaño del asiento	12 mm
Serie	TopCut
Clase	HB730
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Número de filos Z	2
Ángulo de punta	90 grados
Mango	GARANT TopCut
Refrigeración interior	no

Tipo de producto

Placa de corte para centrado
e inicio de taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	50 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Accesorios

Adaptador insertable para llave dinamométrica Tipo 10X4	219986 10X4
Llave de montaje Tipo 10X4	219987 10X4