

**Garant**
**Fresa para ranuras en T, Mango Weldon, Ø D / Zef: 40/2mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Clase de artículo	210

**Descripción**
**Ejecución:**

Fresa de mango con superficie de apriete y refrigeración interior. Fuerte estrechamiento en la zona activa para permitir la entrada en las rendijas más estrechas. Tratamiento de superficie anticorrosivo.

**Aplicación:**

Para fresar ranuras y cortes según DIN 650.

**Nota:**

Trabajar preferiblemente con refrigeración interior para asegurar la evacuación óptima de la viruta. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Altura ranura $a_p$	17 mm
Ø de corte $D_c$	40 mm
Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Longitud de voladizo $L_1$	50 mm
Plaquita de corte adecuada	SP.T 09T308
Longitud total $L_{tot}$	108 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø cuello $d_1$	21 mm

Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	2
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Número de plaquitas de corte	4
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de ranuras

---

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219841
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP