

Garant

Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho $ap = 1,5 \text{ mm}$, $\varnothing D$ / cantidad de filos Z: 125/10mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	218422 125/10
GTIN	4045197533814
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Texto publicitario uso:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una gran precisión de repetición en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente una hoja HSS.

Número de pedido: 218440 a 218444 (véase el catálogo principal)

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta $\varnothing D = 200 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{e\text{máx.}}$	33,5 mm
Longitud total L_{tot} para a_p 1,5 mm	64,4 mm
Longitud total L_{tot} para a_p 2,2 mm	65 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1113
Ø soporte base d_2	58 mm
Longitud total L_{tot} para a_p 3,1 mm	65,8 mm
Ø de corte D_c	125 mm
Ø cuello d_1	58 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm
Número de filos Z	10
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco