



Tensores autocentrantes, Anchura: 120Amm



Datos de pedido

Número de pedido	363300 120A
GTIN	4067263101116
Clase de artículo	30N

Descripción

Ejecución:

- **Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.**
- **Completamente nitrurado por plasma y lado inferior fresado con precisión.**
- **Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.**
- **Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.**

Incluye GARANT ZeroClamp Adaption con calibre de puntas 80 mm.

Incluye 4 pernos de sujeción ZeroClamp.

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 363310 – 363324.

Suministro:

Cuerpo de base, husillo, tuercas de husillo y cuatro pernos de sujeción adecuados para la consola de automatización n.º 360164 XP80Z.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050, vaso n.º 642229 13, estación de montaje n.º 358595 80.

Nota:

Adecuado para el sistema de automatización GARANT Turntable en combinación con la consola de automatización n.º 360164 XP80Z. Las mordazas de contacto adecuadas n.º 363310 - 363324 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza.

Descripción técnica

Peso	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Medida de referencia	80 mm
Fuerza de apriete máxima	28 kN
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Altura H	59 mm
Par de apriete máximo	100 Nm
Código de colores	HOLEX ZS 120
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas