

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Idóneo para:

HOLEX GG2123, GG2124, así como las fresas angulares de 90° GARANT y HOLEX n.º 215800 – 215870.

Contenido:

50 × 215879 ST1400

Nota:

Valores aproximativos de aplicación

Para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx}} = 4,8$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,1 mm
Código ISO plaquita de corte	APMT 100305 TR
Clase	HB7515
Material de corte	HM
Grosor de plaquita	3,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	440 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	310 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	260 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	250 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	210 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	210 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

APMT 100305 TR Tipo ST1400

215879 ST1400