

Garant**XNEX 080608, HB735, Tipo: UNI**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Clase de artículo	GGN

Descripción

Idóneo para:

Fresa angular de 90° GARANT del n.º 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.º 215102.

Contenido:

50 × 215192 UNI

Nota:Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descripción técnica

Contenido	50
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HB735
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

XNEX 080608 Tipo UNI

215192 UNI