

Garant**XNEX 080608, HB7515, Tipo: ST1400**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

Idóneo para:

Fresa angular de 90° GARANT del n.º 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.º 215102.

Contenido:

50 × 215186 ST1400

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,21 mm
Contenido	50
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HB7515
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	CVD

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	270 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

XNEX 080608 Tipo ST1400

215186 ST1400