

# XNEX 080608, HB7515, Tipo: ST1400



# Datos de pedido

Número de pedido	GG2138 ST1400		
GTIN	4067263078920		
Clase de artículo	GGN		

# Descripción

## **Ejecución:**

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

### Idóneo para:

Fresa angular de 90° GARANT del n.° 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.° 215102.

#### **Contenido:**

50 × 215186 ST1400

#### Nota:

Valores de aplicación para  $a_e = 0.3 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$ .

# Descripción técnica

Avance f <sub>z</sub> por diente	0,21 mm		
Contenido	50		
Código ISO plaquita de corte	XNEX080608		
Clase	HB7515		
Material de corte	MD		
Profundidad de corte máxima a <sub>p máx.</sub>	4 mm		
Número de cambios/cortes	6		
Recubrimiento	CVD		



Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

# Datos de usuario

	Uso	$\mathbf{V}_{c}$	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	270 m/min	Р
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	Р
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	230 m/min	Р
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

# **Accesorios**

XNEX 080608 Tipo ST1400

215186 ST1400