

Garant**XNEX 080608, HB7635, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Clase de artículo	GGN

Descripción

Idóneo para:

Fresa angular de 90° GARANT del n.º 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.º 215102.

Contenido:

50 × 215188 INOX

Nota:Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descripción técnica

Contenido	50
Avance f_z por diente	0,13 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

XNEX 080608 Tipo INOX

215188 INOX