

**Garant****APET 133504 FR, HU7810, Tipo: ALU**

## Datos de pedido

Número de pedido	215302 ALU
GTIN	4045197601131
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\text{máx.}} = 6$  mm.

Radio angular: 0,4 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,2 mm

## Descripción técnica

Tipo	ALU
Avance $f_z$ por diente	0,2 mm
Radio angular	0,4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APET 133504 FR
Clase	HU7810
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		