

## Garant

### Asiento cilíndrico sin refrigeración interior, Mango Weldon, para Ø de cabezal de corte D: 16mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	210555 16
GTIN	4045197522658
Clase de artículo	21Z

#### Descripción

##### Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

##### Nota:

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

#### Descripción técnica

Longitud útil $L_1$	40 mm
Ø exterior $d_1$	15,8 mm
para Ø de cabezal de corte D	16 mm
Par de apriete recomendado	15 Nm
Longitud total L	100 mm
Ø de mango $D_s$	25 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango Weldon

Tipo de producto

Conos para fresa con rosca