

Garant**Fresa de disco con tope Ancho ap 5 mm, Ø D: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218562 125
GTIN	4045197647573
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP9.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

Descripción técnica

Ø cuello d_1	70 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	6
Profundidad de corte máxima $a_{e\ max.}$	23,7 mm

Plaquita de corte adecuada	SN.. 1103
Ø de corte D _c	125 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Número de plaquitas de corte	12
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1103
Juego tornillo para plaquita reversible	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219949