



Fresa de planear DOVEIQMILL, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 63/7mm



Datos de pedido

Número de pedido	222500 63/7
GTIN	7291075311389
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado frontal extremadamente estable. Las plaquitas de corte se fijan mediante sujeción por tornillo y mediante fijación adicional en un asiento de plaquita en forma de cola de milano. La posición de instalación axial positiva de las placas da como resultado un corte muy suave y garantiza así las mejores calidades de la superficie. Máxima **rentabilidad** gracias a las plaquitas de corte de 8 filos.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Descripción técnica

Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	72,4 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{\text{p máx.}}$	4,6 mm
Número de filos Z	7

Serie	DOVEIQMILL
Ø de corte D _c	63 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	SYHU0704..
Quality Dress	IQ845 FSY D063-07-22-R07
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	50 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita5 piezas Tipo 4	229695 4
---	----------